



Tensores horizontales con pie vertical, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376630 2
GTIN	4020772008185
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Ø de la perforación d	5,6 mm
Altura total	61 mm
Distancia entre taladros e	26 mm
Fuerza de retención P2	1200 N
Tornillo de presión	M6×35 mm
Fuerza de retención P1	1000 N
Longitud total	164 mm

Tipo	6832J
Altura de sujeción H	34 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales