



## Tensores horizontales con pie horizontal inoxidable, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	376620 1
GTIN	4020772008949
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

Ø de la perforación d	5,2 mm
Altura total	30 mm
Longitud total	120 mm
Fuerza de retención P1	800 N
Tornillo de presión	M5 × 30 mm
Fuerza de retención P2	1100 N

Distancia entre taladros e	13-14,5 mm
Distancia entre orificios f	19,7 mm
Tipo	6830NIJ
Altura de sujeción H	19 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales