



Tensor de cierre con gancho de sujeción, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	376740 1
GTIN	4020772094522
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
- El frenado automático impide la apertura.
- Remaches de acero inoxidable.
- Mango de plástico resistente al aceite.
- Los tensores están galvanizados.
- Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
- Casquillos de cojinete templados por cementación.
- Puntos de apoyo engrasados.
- Gancho bonificado.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Descripción técnica

Distancia entre taladros e	19 mm
Fuerza de retención P (tracción)	2000 N
Ø de la perforación d	5,4 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	35 - 42 mm
Distancia entre orificios f	26 - 30 mm
Grosor a	5,3 mm
Radio R	4,5 mm

Altura de sujeción h	22,7 mm
Altura total H	34,5 mm
Longitud total L	104,6 mm
Tipo	6847
Tipo de producto	Tensor de cierre