

**Regla lisa, Precisión 0, Longitud: 3000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	460300 3000
GTIN	4045197206671
Clase de artículo	42G

**Descripción****Ejecución:**

Las reglas son de acero especial, rectificado por todos los lados. Forma B, con 2 ranuras y pieza central lacada.

**Aplicación:**

Para trabajos de comprobación de precisión muy exactos.

**Suministro:**

Incluido certificado de control de fábrica.

**Nota:**

**Modelo inoxidable** suministrable de fábrica. Atención, **estos tamaños** se suministran a portes debidos.

**Descripción técnica**

Sección transversal altura $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Forma	B
Descripción de la forma	Sección transversal en forma de I
Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba	0,032 mm
Sección transversal anchura $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Longitud	3000 mm
Norma	DIN 874
Precisión	0
Atributo del nombre de producto	Precisión 0

Material	Acero especial
Calibración	F7
Tipo de producto	Regla lisa

**Servicios**

CalibraciónRegla lisa Longitud máxima 3000 mm	026080 3000
-----------------------------------------------	-------------