



Tensor de cierre horizontal, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376800 2
GTIN	4020772017095
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Completo con contrasoporte.

- **Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.**
- **El frenado automático impide la apertura.**
- **Remaches de acero inoxidable.**
- **Mango de plástico resistente al aceite.**
- **Los tensores están galvanizados.**
- **Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.**
- **Casquillos de cojinete templados por cementación.**
- **Puntos de apoyo engrasados.**
- **Gancho bonificado.**

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Nota:

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Descripción técnica

Distancia entre taladros e	13 mm
----------------------------	-------

Distancia entre orificios f	19,5 - 23,5 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	38 - 72 mm
Fuerza de retención P (tracción)	1600 N
Ø de la perforación d	5,2 mm
Altura de sujeción h	12 mm
Altura total H	47 mm
Longitud total L	125 - 159 mm
Tipo	6848HJ
Tipo de producto	Tensor de cierre