

**HOLEX****Regla de montaje Modelo estrecho, Precisión 1, Longitud: 4000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	460800 4000
GTIN	4045197225986
Clase de artículo	42G

**Descripción****Ejecución:**

Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.

**Modelo estrecho, precisión 1.****Suministro:**

Incluido certificado de control de fábrica.

**Nota:**

Tenga en cuenta que el suministro es a **portes debidos**. Se entrega en caja de madera.

**Descripción técnica**

Sección anchura	40 mm
Sección altura	140 mm
Peso	35 kg
Longitud	4000 mm

Calibración	Precio a petición
Norma	DIN 874
Precisión	1
Atributo del nombre de producto	Precisión 1
Material	Acero perfilado en I
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Regla de montaje