



Regla biselada pavonada en estuche, Longitud: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	460100 150
GTIN	4045197206534
Clase de artículo	42G

Descripción

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificadas y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.

De acero especial envejecido, ambos biseles pavonados (antideslumbrantes).

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de $\pm 15^\circ$ con respecto al plano simétrico.

Descripción técnica

Tolerancia de alineación de los cantos de medición	0,003 mm
Longitud	150 mm
Norma	DIN 874
Material	Acero especial envejecido
Superficie bisel	pavonado (antideslumbrante)
Embalaje	Estuche
Calibración	F6
Tipo de producto	Regla biselada

Servicios

Calibración Regla biselada Longitud máxima 200 mm	026000 200
---	------------

Calibración DAkkSRegla biselada Longitud máxima 500
mm

026010 500