



Tensores horizontales con pie horizontal inoxidable, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376620 2
GTIN	4020772008956
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Distancia entre taladros e	26 mm
Fuerza de retención P2	1200 N
Fuerza de retención P1	1000 N
Ø de la perforación d	5,6 mm
Distancia entre orificios f	19,5-29,5 mm
Altura total	45 mm

Longitud total	162 mm
Tornillo de presión	M6x35 mm
Tipo	6830NIJ
Altura de sujeción H	24 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales