



Tensores horizontales con pie vertical, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376630 3
GTIN	4020772008192
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	65 mm
Fuerza de retención P1	1800 N
Longitud total	206 mm
Distancia entre taladros e	25,7 mm
Ø de la perforación d	6,5 mm
Tornillo de presión	M8 × 45 mm
Fuerza de retención P2	2500 N

Tipo	6832J
Altura de sujeción H	42,5 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales