

**HOLEX****Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	376725 2
GTIN	4045197226785
Clase de artículo	32S

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos de ajuste bonificados.

- **Mango ergonómico de plástico resistente al aceite.**

**Aplicación:**

- **Fijación directa a paredes de chapa.**
- **Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.**

**Partes opcionales:**

Pie acodado n.º 376735.

**Nota:**

- **A petición, de acero inoxidable.**

**Descripción técnica**

Fuerza de retención P (compresión y tracción)	900 N
Rosca frontal en el tensor	M 16×1,5 mm
Carrera de apriete	19 mm
Tornillo de presión	M6×40 mm
Altura total H	74 mm
Longitud total L	163 mm

Tipo	376725 2
Tipo de producto	Tensores de biela

---

## Accesorios

Pie acodado estable Tipo 3	376735 3
Pie acodado estable Tipo 2	376735 2