



Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	376700 5
GTIN	4020772008567
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Tornillos de ajuste bonificados.

- **Modo de construcción compacto gracias al mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Aplicación:

- **Fijación directa a paredes de chapa.**
- **Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.**

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376730.

Nota:

- **A petición, de acero inoxidable.**

Descripción técnica

Tornillo de presión	M12 × 50 mm
Rosca frontal en el tensor	M24×1,5 mm

Fuerza de retención P (compresión y tracción)	4000 N
Carrera de apriete	67 mm
Altura total H	149 mm
Longitud total L	364 mm
Tipo	6844J
Tipo de producto	Tensores de biela

Accesorios

Pie acodado estable Tipo 5	376730 5
Pie acodado estable Tipo 2	376730 2
Pie acodado estable Tipo 3	376730 3