



Tensor de cierre horizontal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376800 4
GTIN	4020772008628
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Completo con contrasoporte.

- **Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.**
- **El frenado automático impide la apertura.**
- **Remaches de acero inoxidable.**
- **Mango de plástico resistente al aceite.**
- **Los tensores están galvanizados.**
- **Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.**
- **Casquillos de cojinete templados por cementación.**
- **Puntos de apoyo engrasados.**
- **Gancho bonificado.**

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Nota:

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Descripción técnica

Distancia entre orificios f	35 - 46 mm
-----------------------------	------------

Fuerza de retención P (tracción)	7000 N
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	59 - 123 mm
Ø de la perforación d	8,5 mm
Distancia entre taladros e	32 mm
Altura de sujeción h	26 mm
Altura total H	94,5 mm
Longitud total L	209 - 273 mm
Tipo	6848HJ
Tipo de producto	Tensor de cierre