



Tensor de cierre con gancho de sujeción, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	376740 5
GTIN	4020772094560
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
- El frenado automático impide la apertura.
- Remaches de acero inoxidable.
- Mango de plástico resistente al aceite.
- Los tensores están galvanizados.
- Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
- Casquillos de cojinete templados por cementación.
- Puntos de apoyo engrasados.
- Gancho bonificado.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Descripción técnica

Distancia entre taladros e	29 mm
Ø de la perforación d	11,2 mm
Grosor a	10,75 mm
Distancia entre orificios f	55,5 - 63 mm
Fuerza de retención P (tracción)	5000 N
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	58 - 73 mm
Radio R	8 mm

Altura de sujeción h	49 mm
Altura total H	69 mm
Longitud total L	260,5 mm
Tipo	6847
Tipo de producto	Tensor de cierre