



Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376725 3
GTIN	4045197226792
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Tornillos de ajuste bonificados.

- **Mango ergonómico de plástico resistente al aceite.**

Aplicación:

- **Fijación directa a paredes de chapa.**
- **Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.**

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376735.

Nota:

- **A petición, de acero inoxidable.**

Descripción técnica

Rosca frontal en el tensor	M20 x 1,5 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción)	1300 N
Carrera de apriete	38 mm
Tornillo de presión	8 X 50 mm
Altura total H	100 mm
Longitud total L	237 mm

Tipo	376725 3
Tipo de producto	Tensores de biela

Accesorios

Pie acodado estable Tipo 2	376735 2
Pie acodado estable Tipo 3	376735 3