



Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 8-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Superficies de medición de acero templado (HV30–770).

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	8 - 10 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima	352 mm
Profundidad de medición estándar	52 mm
Medida a	2,5 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 1/100	428802 1/100
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9