

**Juego de brocas espirales HSS/E n.º 114405 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-10****Datos de pedido**

Número de pedido	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Clase de artículo	12B

**Descripción****Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338.

**Perfiles rectificados:** alta precisión de oscilación circular y de división, así como un rectificado entre puntas preciso. Broca para la fabricación en serie.

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2 mm.

**Descripción técnica**

Zona de la broca	1 - 10 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
Número de brocas	19
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento

## Hoja de datos

Material de corte	HSS E
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	135 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	8 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	8 m/min	M
Uni	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

### Accesorios

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Tipo 1-10	115475 1-10