



Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 225-250mm



Datos de pedido

Número de pedido	428800 225-250
GTIN	7630041108293
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Superficies de medición de metal duro (HV5–1300).

Suministro:

Incluye prolongación de 150 mm n.º 428802 tam. 5/150, entrega en caja de madera.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	81 mm
Medida a	26 mm
Capacidad de medición	225 - 250 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima	1581 mm
Límite de error	0,008 mm

Lectura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 300 mm	022500 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 240 mm	484030 240
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/500	428802 5/500
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/150	428802 5/150