



## Aparato de medición rápida de int. digital XTL, Capacidad de medición: 10-12,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428760 10-12,5
GTIN	2050001706423
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos** para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

#### Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

### Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	134 mm
Lectura	0,001 mm
Profundidad de medición estándar	58 mm
Medida a	1,9 mm
Capacidad de medición	10 - 12,5 mm

Límite de error	0,004 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

## Accesorios

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 2/76	428510 2/76
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Duplex Tipo R2	498951 R2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498951 USB2