



Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 3,5-6,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	3,5 - 6,5 mm
Ø anillo de comprobación	4 / 5,5 mm
Límite de error	0.004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
--	----------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 4-4,5 mm	428800 4-4,5