



Juego de aparatos de medición rápida de interiores digitales XTL, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428760, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Descripción técnica

Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	20 / 35 mm
Capacidad de medición	20 - 50 mm

Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22