



Mordaza de alta presión CN Centro Gripp, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361180 125
GTIN	4250364402125
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Guías templadas por inducción, rectificadas por los lados superior e inferior.

Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.

Característica: Husillo encapsulado, protección contra virutas elevada, gasto de limpieza mínimo.

Función:

- **Husillo con transmisión de fuerza integrada.**
- **Apriete con llave dinamométrica regulable (18-70 Nm máx.).**
- **Centro de apriete ajustable.**
- **Precisión de repetición $\pm 1/100$ mm con pieza de trabajo angular.**

Aplicación:

En combinación con diversas bocas es posible tanto la sujeción convencional de superficie lisa como la sujeción de agarre.

Suministro:

Llave de espigón tam. 8, llave de espigón tam. 6, vaso de 6 caras SW20-1/2 pulgada, 6 tornillos, 2 llaves de estrella SW20.

Partes opcionales:

- **Insertos de agarre n.º 361238 – 361250 y n.º 361160.**
- **Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120.**
- **Consola n.º 361230 tam. 125.**
- **Garras escalonadas n.º 361215.**
- **Mordaza soporte pendular, n.º 361207 tam. 125.**

- **Mordaza soporte juego de agarre pUni, móvil pendular n.º 361209 tam. 125.**
- **Mordaza n.º 361222 tam. 125 y n.º 361227 tam. 125.**
- **Mordaza grip universal n.º 361345 tam. 125.**
- **Mordazas de tracción para abajo, ver n.º 361229 tam. 125.**
- **Mordaza prismática n.º 361185 n.º 125.**
- **Pieza bruta para mordaza, n.º 361186 tam. 125.**
- **Mordaza de sujeción n.º 361218.**
- **Regletas escalonadas, ver n.º 361223 tam. 125.**
- **Perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.**

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	Centro Gripp
Peso	19,5 kg
Recorrido de despl. v	46 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Ranura longitudinal I H8	30 mm
Ranura transversal n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Anchura de bocas A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Par de giro	70 Nm
Altura del cuerpo base c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Tipo	125
Ø t	13 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Serie	Centro Gripp
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Inserto agarre metal duro altura 7,1 – 8,6 mm Tipo	361242
Boca de 20 mm para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361227 125
Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 125	360435 125
Consola Para tipo 125	361230 125
Boca de 64 mm para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361222 125
Boca de sujeción para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 64	361218 64
Boca de sujeción para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361218 125
Agarre prismático Para tipo 125	361350 125
Par de regletas escalonadas sistema clic Para tipo 125	361223 125
Boca escalonada revestida, para T-Rex/ para Centro Grippmóvil Para tipo 125	361215 125
Pieza bruta para boca para Centro Gripp Para tipo 125	361186 125
Juego de agarre universal (maletín con 4 unidades) Para tipo 125	361345 125
Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361229 125
Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex / Centro Gripppendular Para tipo 125	361207 125
Boca prismática Centro Gripp Para tipo 125	361185 125
Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 300	360430 300
Tope de la pieza de trabajo	360555
Boca soporte fija Uni-Grippset, para T-Rex / Centro Gripppendular Para tipo 125	361209 125
Inserto de agarre con 2 puntas, altura 5,2 – 6,7 mm Tipo	361240