




## Boca escalonada revestida, para T-Rex/ para Centro Gripp móvil, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361215 125
GTIN	4250364401449
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo.

#### Material:

Acero templado, **superficies de apriete revestidas** para coeficientes de fricción elevados, **fuerza de retención aumentada en un factor de 1,5 como mínimo** (dureza comparable 80 HRC).

#### Idóneo para :

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

Anchura de bocas b: 124,4 mm

Altura de bocas C: 26 mm

Altura h<sub>i</sub>: 14 mm

Escalón s: 5 mm

e: 21 mm

Abertura de sujeción S3: 9 – 67 / 9 – 162 mm

### Descripción técnica

Abertura de sujeción S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Altura de bocas C	26 mm

Altura h <sub>1</sub>	14 mm
Anchura de bocas b	124,4 mm
Para tipo	125
Abertura de sujeción S4	48 – 114 / – mm
Abertura de sujeción S5	100 – 183 / 102 – 256 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Escalón s	5 mm
e	21 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco