



Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 6-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 100 mm n.º 428802.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	8 / 10 mm
Número de micrómetros	3
Capacidad de medición	6 - 12 mm
Límite de error	0.004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 1/100	428802 1/100
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 6-8 mm	428800 6-8
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 10-12 mm	428800 10-12
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 8-10 mm	428800 8-10