

**Inserto de agarre, altura 5,5 mm redondo, Tipo:****Datos de pedido**

Número de pedido	361250
GTIN	4250364401562
Clase de artículo	34A

Descripción**Aplicación:**

Inserto de agarre con puntas, p. ej., para la sujeción de piezas brutas. Inserto de sujeción liso con revestimiento, p. ej. para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas. Inserto de agarre redondo con puntas para perforaciones próximas al borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza.

Idóneo para :

Mordazas Allmatic 361206 – 361354. Boca superpuesta GARANT XPENT 361128 y 361129.
Medida S1 – S5: 361210 / 1222 mm

Descripción técnica

Medida S1 – S5	361210 / 1222 mm
----------------	------------------