



## Boca prismática Centro Gripp, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361185 125
GTIN	4250364402347
Clase de artículo	34A

### Descripción

**Ejecución:**

Ángulo prismático 120°, altura de eje 53 mm en ambos lados. Las bocas se abren lo suficiente para que la pieza se pueda retirar hacia arriba, incluso con el diámetro máximo.

**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas redondas.

**Material:**

Acero templado y rectificado.

**Idóneo para:**

Centro Gripp n.º 361180.

### Descripción técnica

Para tipo	125
c	12 mm
Ø sujeción prismas D <sub>1</sub>	17 - 42 mm
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Ø sujeción prismas D <sub>2</sub>	38 - 104 mm

Altura de bocas C	81 mm
Anchura de bocas b	124,4 mm
C <sub>1</sub>	39 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco