



## Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 11-20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

#### Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 150 mm n.º 428802.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	11 - 20 mm
Ø anillo de comprobación	11 / 17 mm
Número de micrómetros	3
Límite de error	0.004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

### Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 14-17 mm	428800 14-17
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 17-20 mm	428800 17-20
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 2/150	428802 2/150
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 11-14 mm	428800 11-14