



Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex fija, Para tipo: 125



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361228 125 |
| GTIN | 4250364402040 |
| Clase de artículo | 34A |

Descripción

Ejecución:

Aberturas de sujeción:

lado alto **con** hojas de ballesta

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Lado alto **sin** hojas de ballesta

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Lado escalonado **sin** hojas de ballesta

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Aplicación:

Tracción hacia abajo con hojas de ballesta rectificadas para superficie de apriete en bruto y mecanizadas. Sistema de cambio rápido por "clic" para regletas sistema "clic". Alta precisión de sujeción para el mecanizado paralelo y de precisión angular. Las superficies de apriete no dejan marcas visibles.

Idóneo para :

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.

Suministro:

Incluidas hojas de ballesta.

Nota:

Pedir las hojas de ballesta por separado.

Anchura de bocas b: 124,4 mm

Anchura b₁: 90 mm

c: 14 mm

c_1 : 19 mm

Altura de bocas C: 34 mm

Longitud de mordazas l: 59 mm

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| c_1 | 19 mm |
| Longitud l_2 | 8,8 mm |
| Para tipo | 125 |
| Anchura b_1 | 90 mm |
| Anchura de bocas b | 124,4 mm |
| c | 14 mm |
| Altura de bocas C | 34 mm |
| Adecuado para el código de color | T-Rex |
| Longitud de mordazas l | 59 mm |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |