



## Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 100-125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Superficies de medición de metal duro (HV5–1300).

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

#### Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	100 - 125 mm
Profundidad de medición estándar	81 mm
Medida a	26 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima	1581 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,01 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200

### Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/500	428802 5/500
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/150	428802 5/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110