



Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361229 125
GTIN	4250364402057
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Aberturas de sujeción:

lado alto **con** hojas de ballesta

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Lado alto **sin** hojas de ballesta

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Lado escalonado **sin** hojas de ballesta

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Aplicación:

Tracción hacia abajo con hojas de ballesta rectificadas para superficie de apriete en bruto y mecanizadas. Sistema de cambio rápido por “clic” para regletas sistema “clic”. Alta precisión de sujeción para el mecanizado paralelo y de precisión angular. Las superficies de apriete no dejan marcas visibles.

Suministro:

Incluidas hojas de ballesta.

Nota:

Pedir las hojas de ballesta por separado.

Anchura de bocas b: 90 mm

c: 12 mm

c₁: 34 mm

Altura de bocas C: 34 mm

Altura h_1 : 16 mm

Longitud de mordazas l : 61 mm

Descripción técnica

Altura de bocas C	34 mm
c_1	34 mm
Para tipo	125
Altura h_1	16 mm
Longitud l_1	21 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
c	12 mm
Longitud l_2	8,8 mm
Longitud de mordazas l	61 mm
Anchura de bocas b	90 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco