



Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 20-40mm



Datos de pedido

Número de pedido	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 150 mm n.º 428802.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	20 - 40 mm
Ø anillo de comprobación	25 / 35 mm
Límite de error	0.004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 37 mm	484030 37
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 25-30 mm	428800 25-30
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/500	428802 3/500
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 35-40 mm	428800 35-40
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 20-25 mm	428800 20-25
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 30-35 mm	428800 30-35
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/150	428802 3/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33