



## Boca soporte móvil rígida, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361340 125
GTIN	4250364400794
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

La boca soporte de anchura reducida, móvil rígida, está ideada para la sujeción de piezas de trabajos de grandes dimensiones mediante varias posiciones de sujeción o para la sujeción por tres puntos.

#### Idóneo para :

Titanio 2 n.º 361302.

#### Nota:

Insertos de agarre n.º 361238 – 361250.

Adecuado para el código de color: LCV125G

### Descripción técnica

Para tipo	125
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LCV125G
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza

