

**Brazo transversal, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	376970 5
GTIN	4020772099572
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.

El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.

Descripción técnica

Adecuado para n.º 376610 – 376650	5
Longitud total	150 mm
Tamaño del tornillo de presión	M8 × 65 mm
Distancia entre los tornillos de presión	40 - 125 mm
Tipo	5
Tipo de producto	Brazo transversal

