

Garant**Juego de brocas espirales HSS/E n.º 114400 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10****Datos de pedido**

Número de pedido	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Perfiles rectificados: alta precisión de oscilación circular y de división, así como un rectificado entre puntas preciso. Broca para la fabricación en serie.

Alma reforzada, brillante.

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Descripción técnica

Número de brocas	41
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm
Zona de la broca	6 - 10 mm
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento

Hoja de datos

Material de corte	HSS E
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	5 m/min	S
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Hoja de datos

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Tipo 6-10	115470 6-10