



## Mordaza de alta presión CN T-Rex, Tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361202 125
GTIN	4250364401951
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

Lados superior e inferior rectificadas. **Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.**

#### Característica:

Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra virutas optimizada, gasto de limpieza mínimo).

#### Función:

**Apriete con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo)** con un borde de sujeción perdido mínimo en la pieza de trabajo (en combinación con bocas/insertos de agarre). **Con husillo especial de alta presión y transmisor de fuerza mecánico.**

#### Aplicación:

Sujeción segura y rápida de **piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra** mediante penetración de **insertos de agarre templados e intercambiables** en la pieza de trabajo.

Apropiadas para todos los materiales con resistencia hasta aprox. 1000N/mm<sup>2</sup> (excepción: materiales templados).

#### Idóneo para:

Bocas soporte fijas n.º 361206; 361208.

Bocas soporte móviles n.º 361207; 361209.

#### Suministro:

4 tornillos de fijación, vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada. Adicionalmente 3 llaves de espigón (SW 5 / 8 / 10).

#### Partes opcionales:

- **Consola, ver n.º 361230 tam. 125.**
- **Insertos de agarre, véase el n.º 361238 - 361250; 361260**
- **Garras escalonadas, ver n.º 361210; 361215.**
- **Mordaza soporte fija, ver n.º 361206 tam. 125.**
- **Mordaza soporte pendular, ver n.º 361207 tam. 125.**
- **Mordaza soporte juego de agarre universal, ver n.º 361208 tam. 125.**
- **Mordaza soporte juego de agarre universal, móvil pendular, ver n.º 361209 tam. 125.**
- **Juego de agarre universal, ver n.º 361345 tam. 125.**
- **Mordazas de tracción para abajo, ver n.º 361228; 361229 tam. 125.**
- **Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60**
- **Mordaza de sujeción n.º 361217; 361218.**
- **Regletas escalonadas, ver n.º 361223 tam. 125.**
- **Perno de sujeción n.º 360025, 25M10 o 25M10/138.**
- **Juego de alineación y posicionamiento n.º 360530.**

## Descripción técnica

Ranura longitudinal l H8	30 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	T-Rex
Par de giro	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Tipo	125
Peso	18 kg
Anchura cuerpo de base B	154 mm
Longitud total L	256 mm
Ranura transversal n H7	20 mm
Perforación de fijación u	13 mm
f	21 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Serie	T-Rex
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 125	360435 125
Boca soporte fija para Uni-Grippset, para T-Rexfija Para tipo 125	361208 125
Boca de 20 mm, para T-Rexfija Para tipo 125	361225 125
Boca prismática Centro Gripp Para tipo 125	361185 125
Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex / Centro Gripppendular Para tipo 125	361207 125
Consola Para tipo 125	361230 125
Pieza bruta para boca para Centro Gripp Para tipo 125	361186 125
Boca de sujeción, para T-Rexfija Para tipo 64	361217 64
Boca de sujeción para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 64	361218 64
Boca de 20 mm para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361227 125
Juego de agarre universal (maletín con 4 unidades) Para tipo 125	361345 125
Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361229 125
Boca de sujeción para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361218 125
Par de regletas escalonadas sistema clic Para tipo 125	361223 125
Boca soporte fija Uni-Grippset, para T-Rex / Centro Gripppendular Para tipo 125	361209 125
Boca de 64 mm para T-Rex / Centro Grippmóvil Para tipo 125	361222 125
Inserto agarre metal duro altura 7,1 – 8,6 mm Tipo	361242
Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rexfija Para tipo 125	361228 125
Boca de sujeción, para T-Rexfija Para tipo 125	361217 125
Tope de la pieza de trabajo	360555

Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rexfijo Para tipo 125	361206 125
Boca escalonada revestida, para T-Rex/ para Centro Grippmóvil Para tipo 125	361215 125
Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 300	360430 300
Agarre prismático Para tipo 125	361350 125
Boca de 64 mm, para T-Rexfija Para tipo 125	361220 125