



Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 40-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 150 mm n.º 428802.

Descripción técnica

Número de micrómetros	6
Capacidad de medición	40 - 100 mm
Ø anillo de comprobación	50 / 70 / 90 mm
Límite de error	0,004 / 0,005 mm
Lectura	0,005 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Accesorios

Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 90-100 mm	428800 90-100
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 70-80 mm	428800 70-80
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 40-50 mm	428800 40-50
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/150	428802 4/150
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/500	428802 4/500
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 50-60 mm	428800 50-60
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 80-90 mm	428800 80-90
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 60-70 mm	428800 60-70
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85