



## Boca de sujeción para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 64



### Datos de pedido

Número de pedido	361218 64
GTIN	4250364402286
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción rígida contra vibraciones en piezas sujetadas de pie. Superficies de apriete adicionales rectificadas por los dos lados.

#### Aplicación:

Para piezas rectangulares (corte de sierra)  $// \leq 0,5 \text{ mm}$ .

#### Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

### Descripción técnica

$b_1$	64 mm
$c_1$	22 mm
Altura $h_3$	14 mm
Altura de bocas C	55 mm
c	12 mm
Para tipo	64
Longitud de mordazas l	62,5 mm

Altura $h_2$	35 mm
Altura $h_1$	52 mm
Escalón s	4 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Anchura de bocas b	96 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco