



Aparato de medición rápida de int. digital XTL, Capacidad de medición: 35-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	80 mm
Medida a	0,5 mm
Capacidad de medición	35 - 50 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Lectura	0,001 mm

Límite de error	0,004 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150