



Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 100-200mm



Datos de pedido

Número de pedido	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 150 mm n.º 428802.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	100 - 200 mm
Ø anillo de comprobación	125 / 175 mm
Límite de error	0,006 / 0,007 mm
Lectura	0,01 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accesorios

Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 175-200 mm	428800 175-200
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/500	428802 5/500
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 5/150	428802 5/150
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 150-175 mm	428800 150-175
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 100-125 mm	428800 100-125
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Micrómetro de interiores IMICRO Capacidad de medición 125-150 mm	428800 125-150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140