



## Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 30-35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio (TIN) (HV5–2300).

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

#### Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

### Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	78 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima	1578 mm
Medida a	7 mm
Capacidad de medición	30 - 35 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

### Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/150	428802 3/150
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/500	428802 3/500
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33