



Tornillo de presión con rosca, Tipo: 12X50



Datos de pedido

Número de pedido	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

Descripción técnica

Tamaño del tornillo de presión	M12×46 mm
Altura pieza de presión	24 mm
Ø	31 mm
Longitud total	70 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

