



Boca de sujeción para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361218 125
GTIN	4250364402309
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Construcción rígida contra vibraciones en piezas sujetadas de pie. Superficies de apriete adicionales rectificadas por los dos lados.

Aplicación:

Para piezas rectangulares (corte de sierra) // $\leq 0,5$ mm.

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

Descripción técnica

c	14 mm
c ₁	34 mm
Altura h ₃	14 mm
Altura h ₂	16 mm
Altura de bocas C	26 mm
Para tipo	125
Longitud de mordazas l	60,6 mm
Altura h ₁	23 mm
Escalón s	4 mm

Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Anchura de bocas b	118 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco