



Tornillo de presión con rosca, Tipo: 12X80



Datos de pedido

Número de pedido	377050 12X80
GTIN	4020772099473
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

Descripción técnica

Longitud total	100 mm
Altura pieza de presión	24 mm
Tamaño del tornillo de presión	M12×76 mm
Ø	31 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

