

**Tornillo de presión con rosca, Tipo: 4X25****Datos de pedido**

Número de pedido	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

**Aplicación:**

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

**Descripción técnica**

Altura pieza de presión	8 mm
Longitud total	32 mm
Ø	11 mm
Tamaño del tornillo de presión	M4×24 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

