



## Boca soporte fija Uni-Grippset, para T-Rex / Centro Gripp pendular, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361209 125
GTIN	4250364401944
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento del juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125. Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

#### Idóneo para :

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

### Descripción técnica

Para tipo	125
Anchura de bocas b	165 mm
c	12 mm
c <sub>1</sub>	35,5 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud de mordazas l	79 mm
Gama de sujeción máxima redonda	160 / 230 mm
Sujeción mínima redonda	100 / 100 mm

Gama de sujeción máxima cuadrada	152 / 195 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada	0 / 0 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

---

## Accesorios

Agarre prismático Para tipo 125	361350 125
Juego de agarre universal (maletín con 4 unidades) Para tipo 125	361345 125