



## Boca de 20 mm, para T-Rex fija, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361225 125
GTIN	4250364400756
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 2 como mínimo (Dureza comparable a 80 HRC).

#### Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.

### Descripción técnica

Altura $h_2$	14 mm
Altura de bocas C	50 mm
Gama de sujeción S1	9 – 75 mm
$l_1$	4 mm
Anchura $b_1$	20 mm
c	14 mm
Altura $h_1$	45 mm
Longitud de mordazas l	62 mm
$c_1$	20 mm

Anchura de bocas b	116 mm
Para tipo	125
Adecuado para el código de color	T-Rex
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco