



Inserto agarre metal duro altura 7,1 – 8,6 mm, Tipo:



Datos de pedido

Número de pedido	361242
GTIN	4250364402279
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Inserto de agarre con puntas, p. ej., para la sujeción de piezas brutas. Inserto de sujeción liso con revestimiento, p. ej. para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas. Inserto de agarre redondo con puntas para perforaciones próximas al borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza.

Para materiales altamente recocidos o cortes con soplete.

Idóneo para :

Mordazas Allmatic 361206 – 361354. Boca superpuesta GARANT XPENT 361128 y 361129.

Partes opcionales:

Ayuda para el atornillado n.º 361251_1

Medida S1 – S5: 361210 / 1222 mm

Descripción técnica

Medida S1 – S5	361210 / 1222 mm
----------------	------------------

