



## Brazo transversal, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	376970 3
GTIN	4020772099534
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

#### Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.

El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.

### Descripción técnica

Distancia entre los tornillos de presión	34 - 100 mm
Adecuado para n.º 376610 – 376650	3
Longitud total	120 mm
Tamaño del tornillo de presión	M8 x 45 mm
Adecuado para n.º 376500 – 376520; n.º 376570	3
Tipo	3
Tipo de producto	Brazo transversal

