



Tensor rápido para mesas, Tipo: BS5N



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 377065 BS5N |
| GTIN | 4008158018164 |
| Clase de artículo | 37B |

Descripción

Ejecución:

Regulable en continuo, fijo u orientable. Tipo BS: aflojamiento de la sujeción mediante nuevo apriete de la palanca de sujeción y accionamiento de la palanca de liberación (entonces la sujeción se desenclava fácilmente). Tipo GRS: husillo exterior para acceso libre a la zona de trabajo.

Aplicación:

En todas las mesas de máquina para la sujeción y la apertura rápidas y seguras en la fabricación de piezas individuales.

Partes opcionales:

Tornillo cilíndrico según DIN 912, tuercas correderas en ranura n.º 375315; 375320; 375325 según DIN 508.

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Fuerza de sujeción máx. con altura de sujeción 50 mm | 10 kN |
| Alcance del brazo | 140 mm |
| Altura de sujeción h | 240 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Altura H | 320 mm |
| Ø perforación de fijación | 16,5 mm |
| Tipo de producto | Tensor rápido |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 10 mm | 375315 10 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 24 mm | 375320 24 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 16 mm | 375315 16 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 10 mm | 375320 10 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 14/M12 mm | 375325 14/M12 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 12 mm | 375320 12 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 32 mm | 375315 32 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 22 mm | 375315 22 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 8 mm | 375320 8 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 14 mm | 375320 14 |
| Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 20/M18 mm | 375325 20/M18 |
| Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 6 mm | 375320 6 |
| Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 28 mm | 375315 28 |
| | 375315 18 |

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 18 mm

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 36 mm

375315 36

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 24 mm

375315 24

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 20 mm

375315 20

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 12 mm

375315 12

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 8/M6 mm

375325 8/M6

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 16/M14 mm

375325 16/M14

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 28/M24 mm

375325 28/M24

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 12/M10 mm

375325 12/M10

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 10/M8 mm

375325 10/M8

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 22/M20 mm

375325 22/M20

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 20 mm

375320 20

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 8 mm

375315 8

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 16 mm

375320 16

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 18 mm

375320 18

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 28 mm

375320 28

Tuerca corredera en ranura en T, larga Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 18/M16 mm

375325 18/M16

375320 22

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto Medida nominal de ranura en T 22 mm

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 6 mm

375315 6

Tuerca corredera en ranura en T con rosca Medida nominal de ranura en T 14 mm

375315 14