



Tornillo de presión con rosca, Tipo: 8X35



Datos de pedido

Número de pedido	377050 8X35
GTIN	4020772099435
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
- Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.

Descripción técnica

Tamaño del tornillo de presión	M8×32 mm
Altura pieza de presión	16 mm
Longitud total	48 mm
Ø	21 mm
Tipo	6894
Tipo de producto	Tornillo

