



Brazo transversal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376970 4
GTIN	4020772099541
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.

El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.

Descripción técnica

Distancia entre los tornillos de presión	40 - 125 mm
Tamaño del tornillo de presión	M8 x 65 mm
Adecuado para n.º 376500 – 376520; n.º 376570	4
Longitud total	150 mm
Adecuado para n.º 376610 – 376650	4
Tipo	4
Tipo de producto	Brazo transversal

